

品番：EA998BB-106

品名：ヘルメット(エアライトS/シールド`レンズ`付/白)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,560円(税抜) / 8,316円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,560円(税抜) / 8,316円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/06/13 10:50現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2157ページ                      |      |   |



カタログ訂正

26/03/10 適合替内装+あごひも (誤)EA998BR-4 (正)EA998BR-7 (No.57 1160)

### 仕様

|      |             |      |                       |
|------|-------------|------|-----------------------|
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番   | 0123J-SH(EPA)(W-1)T16 |
| シリーズ | エアライトS      | 頭サイズ | 53~63cm               |
| 重量   | 400g        | カラー  | ホワイト                  |
| 材質   | ABS樹脂       |      |                       |

厚生労働省保護帽検定合格品

飛来・落下物、墜落時保護用、電気用

軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。

全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減

発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。

シールド面を帽体内部に出し入れ自由

ゆがみの少ないHGシールド

移成型により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく、視界がクリアです。

衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」

内装ハンモックの頭頂部2カ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。

墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」

内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いず、通気性を高めた内装は、動いたときに空気がより一層よく通り抜けるように設計、涼しさも抜群です。

あごひも付

質量は、わずか400g。シールド面付きヘルメットでは業界最軽量の驚異的な軽さを実現しました。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.