

品番：EA998PE-113B

品名：墜落制止用器具(フルハーネス/衝撃吸収ツインランヤード)



|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 47,800円(税抜)／ 52,580円(税込)     |      |    |  |
| カタログ価格  | 47,800円(税抜)／52,580円(税込)      |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/12 21:19現在) |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |  |
| カタログページ |                              |      |    |  |



仕様

|                             |                                                                      |      |                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 〈本体仕様〉                      |                                                                      |      |                                                                                                              |
| サイズ                         | フリー                                                                  | 適応身長 | 150～190cm                                                                                                    |
| サイズ(mm)                     | 胸ベルト:幅45<br>肩ベルト:幅45<br>腿ベルト:幅45<br>尻当てベルト:幅45<br>胴ベルト:幅50(スライドバックル) | バックル | ワンタッチ式                                                                                                       |
| 重量                          | 約2020g(ハーネスのみ:約1000g)                                                | 材質   | ベルト:ポリエステル<br>連結調節具:アルミニウム<br>D環:アルミニウム JIS7075<br>背中プレート:ポリエチレン樹脂<br>フックハンガー:ポリエチレン樹脂<br>背あて肩パッド・腿パッド:EVA樹脂 |
| フルハーネス型第一種使用可能質量            | 100kg                                                                |      |                                                                                                              |
| フルハーネス(衝撃吸収ストラップ式ツインランヤード付) |                                                                      |      |                                                                                                              |
| アルミバックル作業ベルト付               |                                                                      |      |                                                                                                              |
| 背あて肩パット・腿あてパット付             |                                                                      |      |                                                                                                              |
|                             |                                                                      |      |                                                                                                              |

|                                          |                          |          |                   |
|------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------|
| 100kgまで対応(体重+装飾品)                        |                          |          |                   |
| ライトを当てると、ハーネスが反射します。                     |                          |          |                   |
| 左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。               |                          |          |                   |
| 着脱が容易なワンタッチバックル。<br>逆向きでは挿せない安全設計です。     |                          |          |                   |
| 墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。               |                          |          |                   |
| 収納袋付                                     |                          |          |                   |
| 〈ランヤード仕様〉                                |                          |          |                   |
| 仕様                                       | 衝撃吸収ストラップ式2丁掛け           | ストラップサイズ | 約30×1,350mm(最大伸長) |
| 材質                                       | ストラップ:ポリエステル<br>フック類:アルミ | 重量       | 約1,020g           |
| 最大自由落下距離                                 | 2,000mm                  | 落下距離     | 4,200mm           |
| 第一種ショックアブソーバ付                            |                          |          |                   |
| 100kgまで対応(体重+装飾品)                        |                          |          |                   |
| フックはアルミ合金を採用した軽量タイプ                      |                          |          |                   |
| 衝撃吸収ストラップ式                               |                          |          |                   |
| ランヤードのロープの中にショックアブソーバの機能を有したものが内蔵されています。 |                          |          |                   |

代替品

|                                                                                    |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|  | 品番   | EA998GA-6    |
|                                                                                    | コメント | 違い:メーカー、使用荷重 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.