


品番：EA998KA-21

品名：墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)



販売価格	47,200円(税抜)／ 51,920円(税込)		
カタログ価格	47,200円(税抜)／51,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/18 07:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2298ページ		



仕様

メーカー	トーヨーセフティー	型番	No.FGH-146W
仕様	小型巻取式(ロック装置付)+伸縮式ツインランヤード	サイズ	フリー
サイズ(mm)	肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30 腿ベルト:幅45	ストラップサイズ	巻取式:17mm×1,500mm 伸縮式:30mm×1,130mm(収縮時)～1560mm(伸長時)
胴ベルト	ワンタッチバックル ベルト幅:50mm 最大調節可能寸法:1,250mm	フック	回転式軽量53mm大口徑フック
バックル	ワンタッチ式	適応身長	160～185cm
重量	ハーネス本体:約1,590g 巻取りランヤード:880g 伸縮式ランヤード:710g	耐荷重	100kg
カラー	黒	最大自由落下距離	巻取式ランヤード:2.1m 伸縮式ランヤード:2.2m
落下距離	巻取式ランヤード:3.1m～4.1m 伸縮式ランヤード:4.2m	材質	ハーネス肩・腿ベルト:ナイロン(反射テープ入り) ハーネス胴ベルト:ナイロン(帯電防止糸入り) 巻取式ランヤードストラップ:アラミド繊維 伸縮式ランヤードストラップ:ナイロン

			繊維＋織りゴム フック:鉄(フック部)、アルミ合金(手持ち部分) 肩・太腿パッド:ウレタンスポンジ
太腿取付	水平型 アルミ合金製ワンタッチバックル	ロック装置	有(巻取式ランヤード)
巻取停止装置	無(巻取式ランヤード)	用途	墜落制止用
JIS T8165規格品			
第一種ショックアブソーバ付			
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい形状			
軽量穴あきフックを使用			
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用			
ロック装置付き巻取式ランヤード			
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減、肩パッド、腿パッドは取り外し可能			

代替品

	品番	EA998FF-56
	コメント	メーカー:藤井電工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.