

EA112A 真空ポンプ(ツーステージ)



- バルブ開閉にはコイルバネを使用することにより、起動時の負荷を低減させ板バネ仕様に比べより信頼性を高めました。
- ツーステージローターにより、到達真空度 10^{-6} ミクロンを達成。
- 軽量化のためアルミダイキャストを使用。摩擦面には硬質アルマイト処理を行い、軽さと強さを同時に実現しました。

■用途

冷蔵庫、ショーケース・ルームエアコン・カーエアコン・小型マルチetc

■仕様

ローター方式	ツーステージ		
ドライブ方式	ダイレクト		
排気速度(L/分)	27L/60Hz	22.5L/50Hz	*バキュームポンプアダプターを使用することにより新冷媒にもご利用できます。
到達真空度	1.33 × 10 ⁻⁶ MPa (10ミクロン)		
ポンプスピード(r.p.m)	1750/60Hz	1450/50Hz	
モーター(V・W)	100V	65W	
重量	6.75kg		
吸入ポート	1/4"		
オイル量	180cc		
付属品	バキュームポンプオイル400cc		

サイズ 260X160X200(H)mm

■各部名称

