EA81A　工具セット

入組点数　74点
総重量　32kg

《内容》

●6.3sq.ソケット



	S	D1	D2	H	L	l
5	5	8.5	12	3	16	8
5.5	5.5	9	12	5	18	10
7	7	11	12	5	18	10
8	8	12	13	5.5	18.5	10.5
10	10	14.5	13.5	5.5	18.5	10.5
12	12	17	15	6.5	20.5	12.5

●6.3sq.ラチエットハンドル



B	T	L	送り角度	▼ g
22	10	125	10°	100

●12.7sqソケット



	S	D1	D2	H	L	l	▼g
10	10	14.5	22	5.5	28.5	12.5	38
12	12	17	22	7.5	30.5	14.5	44



	S	D1	D2	H	L	l	▼g
13	13	18.5	22	7.5	30.5	14.5	45
14	14	20	22	8.5	31.5	15.5	49
17	17	24	22	10	34	18	61
19	19	26	24	10.5	34.5	18.5	75
21	21	28.5	26	11.5	35.5	19.5	91
22	22	30	27	11.5	35.5	19.5	104
24	24	32.5	28.5	12	36	20	117
27	27	36.5	33	15	39	23	171
30	30	40	36	17	42	26	214
32	32	43	38.5	18	43	27	256

●12.7sqヘキサゴンレンチ



S	D	L	l	▼g
5	22	54	23	50
6	22	57	26	53
8	22	61	28	60
10	22	65	30	80
12	22	70	33	105

●12.7sqラチエットハンドル



B	T	L	送り角度	▼g
39.5	18	250	10°	550

●12.7sqエクステンションバー



D1	D2	L	g
17	22	150	250

●12.7sqユニバーサルジョイント



D	L	▼g
25	67	140

●45° ロングメガネレンチ





S1×S2	D1	D2	T1	T2	L	▼g
10×12	16	18.5	6.5	7.5	207	70
11×13	17.5	19.5	7	8.5	218	80
12×14	18.5	21	7.5	9.5	226	100
14×17	21	25.5	9.5	10.5	253	140
19×21	28	31	12	13	309	270
22×24	32.5	35.5	13.5	15	334	380

●スタンダードスパナ





S1×S2	D1	D2	T1	T2	L	▼g
5.5×7	12.5	15.5	3.5	3.5	102	15
8×10	17.5	21.5	4.5	4.5	122	40
10×12	21.5	25.5	5.5	5.5	138	60
11×13	23.5	27.5	6	6	147	65
12×14	25.5	29.5	6.5	6.5	157	75
14×17	29.5	36	7	7	173	105
19×21	40	44	8	8	218	195
22×24	46	50	9	9	244	260

●スタンダードコンビネーションレンチ



S	D1	D2	T1	T2	L	▼g
10	21.5	16	4.5	6.5	151	42
12	25.5	18	5.5	7.5	170	65
14	29.5	20.5	6	9.5	190	98
17	36	25	7	10.5	225	153
19	40	27.5	7.5	12	256	205
21	44	30.5	8	13	289	267

●樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ



○先端マグネット付

a	b	c	D	S	s	L	l	▼g
0.8	5.5	7.1	29.6	10	6.3	170	75	120
1	6.3	7.1	32	10	6.3	210	100	150
1.2	8	8.9	3.8	12	7.9	280	150	250

●樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ



○先端マグネット付

番手	d	D	S	s	L	l	g
#1	7.1	29.6	10	6.3	170	75	120
#2	7.1	32	10	6.3	210	100	150
#3	8.9	33.8	12	7.9	280	150	250

●割柄ドライバ貫通タイプ



タイプ	a	b	d	L	l	▼g
マイナス	1.2	10	9	275	150	360

○軸部を太く、長くして強さを高めた
ドライバで、軸と柄との固定も丈夫です。

●モンキレンチ





呼び寸法	最大開口	T1	T2	L	▼g
200	24	7.3	11.5	203	235
250	29	9.5	14.5	255	380
300	34	10.2	16	305	590

●パイプレンチ



	呼び寸法	くわえられる管の最大径	L	▼g
PW-250	250(10″)	1″(25)	245	350
PW-300	300(12″)	11/4″(31)	300	740
PW-350	350(14″)	11/2″(38)	325	1080

○上あごのねじ部は一般品の丸形山ねじとなり、
台形ねじで無酸化熱処理を施し、強度が優れ
ています。
○上あご・下あごは強く噛み付く歯形で高周波処理
によりヘタりにくくなっています。

●ミニクリッパー



呼び寸法	切断可能径	L	▼g
215	硬線類2.9mm	215	355

●コンビネーションプライヤ



○ ソフトグリップ付

呼び寸法	切断可能最大径	L	B	T1	T2	▼g
150	φ2.0	163	47	11	15	200
200	φ2.6	200	52	11	15	300

●ペンチ(コーティングクリップ)



○銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品をつかんだり曲げたりする機能を持っています。
○針金細工、板金加工に適したポピュラーな工具です。
○ハンドル部にはビニールコーティング加工を施しています。

呼び寸法	切断可能径	L	▼g
175	鉄線2.75mm	190	275
200	鉄線3.4mm	215	375

●ラジオペンチ



呼び寸法	切断可能径	L	l	W1	W2	T1	T2	▼g
150	軟線2.0mm	165	54	54	16	14	9	110

●強力ニッパ





○線材の切断専用工具に適して
います。
○線材の皮ムキにも使用できます。

呼び寸法	切断可能径	L	l	W1	W2	T1	T2	▼ g
150	軟線2.6mm	160	18	52	22	15	10.5	172

●ウォーターポンププライヤ



呼び寸法	適用径	L	▼ g
250	6～32mm	245	245

*柄部にビニールコーティング加工を施してありま

●ボールピンハンマ



サイズ	L	W1	W2	H	▼ g
1ポンド	315	32	30	114	730

○鉄と樹脂のコンビハンマー
◇打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。
◇頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。
◇柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムメッキ仕上げです。
◇グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないように
ビンで二重安全処理をしています。

●直径スナップリングプライヤ

軸用

〇クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付きです。



クロー径	適用径	L	g
φ2.0	19～30mm	170	200

穴用

〇クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付きです。



クロー径	適用径	L	g
φ2.0	19～30mm	175	200

●先端クローセット　　40(▼ g)

直径　φ1.5(ロング)　φ2.0

平型

曲型　φ1.5　φ2.0

●メカニキットケース

本体サイズ　：　L1125×W145×H630
影絵に合わせて工具が吊れます。
盗難を防ぐスライドシャッター付きです。

☆一般機械整備向けに入組品を吟味したセットです。
☆保守・点検用に最適です。
☆ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすい。
〇 重量　18kg