

EA112BB
EA112BC

(電磁弁付 真空ポンプ)

- 逆流防止電磁弁付二ステージポンプ
- 真空保持タイプ
- R134a、R410A用変換アダプター付
- モーター温度上昇を防ぐ冷却ファン機能



(仕様)

	EA112BB	EA112BC	EA112BD
電圧	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
排気量	36ℓ/50Hz 42ℓ/60Hz	70ℓ/50Hz 85ℓ/60Hz	112ℓ/50Hz 140ℓ/60Hz
吸入ポート径	UNF7/16-20(1/4")		7/16UNF
モーター回転数	1440/50Hz 1720/60Hz	1440/50Hz 1720/60Hz	2880/50Hz 3450/60Hz
モーター馬力	1/4HP	1/3HP	1/3HP
真空到達度	50ミクロン	50ミクロン	50ミクロン
オイル注入量	220ml	300ml	300ml
重量	11kg	13.4kg	14.7kg
サイズ(mm)	300X125X265 (H)	335X125X265 (H)	335X125X295 (H)
付属品	真空ポンプオイル1 変換アダプター UNF1/2-20(5/16") 変換アダプター M10XP1.5		真空ポンプオイル1 変換アダプター 1/2UNF 変換アダプター M10X1

廃番


(上面)



(側面)



(側面)



(後部)



(全部)



(底面)

