

EA115G-10 (コンデンサーチューブ クリーナー)

フットスイッチ式
 モーターパワー 1 1/2HP (1.1kw)
 使用エア圧力 4.1kg/cm² ~ 7kg/cm²
 (420L/分 ~ 1960L/分)
 サイズ 480X170X260mm
 重量 13kg
 適応パイプ内径 φ6.4 ~
 シャフトスピード 500 ~ 3000rpm

- エアコンプレッサーの圧縮エアーを動力源とします。
- 必ず水を併用します。
- トルク、スピードコントロール可能


フレキシブルシャフト、ブラシ(別売り)と併用



フットスイッチ(スチール製)
115X90X45mm



(裏面)



- フットスイッチを踏んでいる間だけモーターは稼動します。

適応チューブ径に応じた先端ブラシの
サイズを選択してください。(別売)
タイプによって選択できないチューブも
あります。

○ 適応パイプ径 11.1～25.4mmまでのパターン フレキシブルシャフト(別売)



○ 適応パイプ径 25.4mm以上のパターン





(ケース内部 モーター)

