

EA112RE 電磁弁付真空ポンプ(ツーステージ)

【仕様】

- ローター方式…ツーステージ
- 排気速度…50Hz:115L/分
60Hz:140L/分
- 到達真空度…3Pa(25ミクロン)
- モーター…AC100V 360W(1/2HP)
- 回転数…50Hz:2800rpm
60Hz:3450rpm
- サイズ…344(W) × 138(D) × 248(H)mm
- 重量…11.0kg
- 吸入口…1/4"フレア (UNF7/16-20)
3/8"フレア (UNF5/8-18)
- 付属品…フレアアダプター:5/16" (UNF1/2-20)
M10 × P1.5
真空ポンプオイル

- ◆ 電磁弁付きのため、万が一の時でも、配管内へのポンプオイル(鉱物油)の逆流を防止します
- ◆ ベース(足幅)が広いので、安定性がよく、屋根上での作業も安心!
- ◆ 配管長が長い場合でも、3/8"ポートが標準付属されているので、3/8"ホースを使用して作業を行えば短時間で作業が終了できます(ホース内の流量が1/4"ホースよりも多いため)

- 真空ポンプオイルはこまめに交換することで、高真空度を保て確実な作業を可能にします
- 真空ポンプゲージを使用することで、より正確な真空度チェックを行なうことができます
↳ EA103KB、EA103KC等

