

EA115G-11

EA115G-12

(コンデンサーチューブ クリーナー)

周波数

50Hz

60Hz

フレキシブルシャフト、ブラシ(別売り)と併用

フットスイッチ式

モーターパワー 1HP(0.75kw)

電源 115V・13A


吐出圧力 約0.49MPa

サイズ 530X310X920(h)mm


重量 27kg

適応パイプ内径 φ14.3~25.4mm、φ25.4mm(1")以上

シャフトスピード 1725rpm



○ 必ず水を併用します。



フットスイッチ取付け部 (F/R)

フレキシブルシャフト取付けネジ部 φ13.5 取水用金具

電源コード 8.6m

ふた(フック付)

ランプ

安全装置(リセット/テスト)スイッチ付

エアースホース (φ6.5×2.9m)

フットスイッチ(スチール製) 120X170X50mm

アース付プラグ

(裏側)

本体はカートより分離可能

カート取付けネジ

530mm

310mm

φ195×幅40mm



フレキシブルシャフト(別売)



EA115GA-16~-34

適応チューブ  
14.3~25.4mm、25.4mm以上

EA115GG-1~12



EA115GG-21~32



EA115GG-41~56



EA115GH-1~-9



EA115BH-11~-19  
(11~13はネジアダプタ必要)

EA115GG-61~-68



EA115GG-71~-73



EA115GG-81、-82



EA115GG-85

