

EA116FB-50A、-60A エアーコンプレッサー

- 特 長：
- ・空冷一段タンクマウント形、給油式、汎用小形コンプレッサです。
 - ・特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が低い。
 - ・空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。
 - ・再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。
 - ・小型・軽量・コンパクト設計です。
 - ・耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
 - ・省エネ効果の高いトップランナーモーターを使用しているので、経済性の向上が可能です。

用 途：断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。

仕 様：

品番	周波数
EA116FB-50A	50Hz
EA116FB-60A	60Hz

全て廃番になりました

電動機仕様	運転方式	電動機 定格出力	圧縮機 シリンダ径×行程×シリンダ数	
三相モートル	圧力開閉器式	2. 2kW、200V	65mm×60mm×2	タケノコ
回転速度	吐出し空気圧*	使用最高圧力	空気タンク容量	φ 9mm
1000 min ⁻¹	250リットル/min	0. 95MPa	99 リットル	PT1/4"オネジ

* 吐出し空気圧は最高圧力時に吐出する空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。

サイズ：外 形 寸 法 … 1200(W)×485(D)×855(H) mm
重量(電動機含)…151 kg

圧力開閉器式の特長：
比較的高い圧力での断続作業に適します。

圧力開閉器式の制御方法：
付属の圧力開閉器により規定圧力範囲内で自動的に電動機を起動、停止させ、常に一定の範囲に圧力を保つ方式です。

- 効率よく快適に使うために：
- コンプレッサは設置する場所により、かなり影響され故障の原因となることがあります。
長く快適に使用していただくために次の点にご注意ください。
- ① 水平な場所を選び、保守点検のため必要なスペースと明るさを確保し、壁から30cm以上離すようにしてください。
 - ② 雨の吸込みや湿気、塵埃が少なく風通しの良い場所を選んでください。
 - ③ 夏場でも室温が40度以下の場所を選んでください。
 - ④ ガス、シンナー、および引火物、爆発物のある場所は避け、換気にも十分な配慮をお願いします。