

EA116FA-50、-60 エアーコンプレッサー

全て廃番になりました



※2次側取付口
アップ画像



- 特 長：
- ・空冷一段タンクマウント形、給油式、汎用小形コンプレッサです。
 - ・特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高い。
 - ・空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。
 - ・再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。
 - ・小型・軽量・コンパクト設計です。
 - ・耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。

用 途：断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。

仕 様：

品番	周波数
EA116FA-50	50Hz
EA116FA-60	60Hz

電動機仕様	運転方式	電動機 定格出力	圧縮機	
			シリンダ径×行程×シリンダ数	
単相モートル	圧力開閉器式	0.75 kW	65mm×37mm×1	タケノコ※
回転速度	吐出し空気量	最高圧力	空気タンク容量	φ9mm R(PT)1/4"雄ねじ
1130 min ⁻¹	82リットル/min	0.93MPa	57 リットル	

* 吐出し空気量は最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。

※2次側取付口はRC1/4"雌ねじのボールバルブにタケノコが付属していますのでタケノコを外すとR(PT)1/4"雄ねじカプラーを接続できます。

サイズ：外形寸法 … 915(W)×400(D)×730(H) mm
重量(電動機含)…86 kg

圧力開閉器式の特長：

比較的高い圧力での断続作業に適します。

圧力開閉器式の制御方法：

付属の圧力開閉器により規定圧力範囲内で自動的に電動機を起動、停止させ、常に一定の範囲に圧力を保つ方式です。


※1※2※3として、2～3ページに、ご使用上のコツや2次側取付口の図面などがございますので
ご参照下さい。

※ 1 効率よく快適に使うために:

コンプレッサは設置する場所により、かなり影響され故障の原因となることがあります。
長く快適に使用していただくために次の点にご注意ください。

- ① 水平な場所を選び、保守点検のため必要なスペースと明るさを確保し、
壁から30cm以上離すようにしてください。
- ② 雨の吸込みや湿気、塵埃が少なく風通しの良い場所を選んでください。
- ③ 夏場でも室温が40度以下の場所を選んでください。
- ④ ガス、シンナー、および引火物、爆発物のある場所は避け、換気にも十分な
配慮をお願いします。

※ 2 2次側取付口図面



※ 3 2次側取付口ボールバルブ図面

