

EA116SG (オイルコンプレッサー)

ver.1.1

仕様

- ◆ 電源 100V 50/60Hz
- ◆ 吐出し空気量 ...
25.5L/min (50Hz) 30.5L/min (60Hz)
- ◆ 自動圧カスイッチ及びレギュレーター付
- ◆ 重量 9kg
- ◆ タンク容量 4L
- ◆ 最高使用圧力 0.8MPa (8.2kg/cm²)
- ◆ サイズ 390(W)X355(D)X320(H)mm
- ◆ オイルレス



21.Jan.