

エアツールのエア供給に



エア抜き簡単
**ワンタッチ
ドレンコック**

給油不要な
**オイルレス
構造**

常圧

※写真は ACP-50 です。

**エアホース&
エアガン付**

エアコンプレッサー **ACP-50**

オープン価格

(698451A)



4 960673 681967



**運搬の楽な
キャスター付**

エアコンプレッサー **ACP-60**

希望小売価格 80,000円(税別) (698450A)



4 960673 681950



商品仕様

モデル	ACP-50	ACP-60
電源	AC 100V 50Hz/60Hz	
消費電力	750W	
使用最高圧力	0.78MPa	
圧力調整範囲	0.59 - 0.78MPa	
回転数	(50Hz) 1,450min ⁻¹ / (60Hz) 1,750min ⁻¹	
吐出空気量	(50Hz) 50L/min / (60Hz) 60L/min	(50Hz) 60L/min / (60Hz) 70L/min
空気タンク容量	7L	10L
空気取出口	カブラ(クイックジョイント)1 個	
運転方式	圧カスイッチ方式	
本体寸法(幅 × 奥行 × 高さ)	460mm × 260mm × 540mm	355mm × 330mm × 650mm
コード長さ	3m	
質量	20.1kg	22kg
付属品	・エアホース(コイルホース)5m ・エアガン	—

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年11月現在のものです。

2023年1月改訂

K23AB