

EA116VE

ver.1.1


エアーコンプレッサー(キャリーハンドル付)

◆仕様

- ・電源…100V 50/60Hz 2HP
 - ・定格出力…1.5kW
 - ・吐出し空気量… 50Hz
139L/min(0Mpa)
71L/min(0.6Mpa)
60Hz
161L/min(0Mpa)
82L/min(0.6Mpa)
 - ・タンク容量…38L
 - ・最高使用圧力…0.78MPa(8kg/cm²)
 - ・カップラーソケット付
 - ・伸縮式キャリーハンドル付
- ・自動圧カスイッチ及びレギュレーター付



※付属オイルあり



21.Mar.