

4) クリンスター®Q/ニュークリケミカル®F/Fスーパー クリケミカル®FS/ニュークリケミカル®Fリンス

EA119-6B

EA119-60

●洗浄開始前の調査事項

- ①床の防水性
(Pタイル等に飛散すると変色する場合があります。)
- ②ドレン回路とドレンの流出先
- ③フィンの材質(アルミ、銅)

●洗浄開始前作業

- ①洗浄対象物の周囲を片づけます。
- ②洗浄対象物をあらかじめ取り外し、スプレーしても、ぬれないような場所を設けるか、水はねを考慮し養生シートを仮設します。
- ③ドレン受皿を清掃します。
- ④洗浄対象物の取り外しができない場合、洗浄物以外の機器に防水シートをかぶせてください。



●洗浄

- ①クリンスター®Q・ニュークリケミカル®F/Fスーパー・クリケミカル®FSは、5～10倍の希釈液を作ります。
- ②空調機器洗浄機を運転し、直接スプレー洗浄します。
- ③スプレーする時間は同一箇所について2分以内とします。
スプレーが終わったら、5～10分放置します。その後、清水でスプレー水洗を十分におこないます。水洗終了後アルミフィン・銅管のつなぎ目などにpH試験紙をあて中性(pH6～8)であることを確認してください。
- ④洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。洗浄終了後の洗浄液は、酸(塩酸など)にて中和処理した後規制値以下に希釈して排水してください。



洗浄廃液中和に必要な酸量(目安量)

品 名	クリケミカル®AL 中和剤	35%塩酸
クリンスター®Q 1kgに対して	0.14kg	0.2kg
ニュークリケミカル®F 1kgに対して	0.08kg	0.15kg
ニュークリケミカル®Fスーパー 1kgに対して	0.14kg	0.2kg
クリケミカル®FS 1kgに対して	0.14kg	0.2kg

- ⑤スプレー中は周囲の人や植木などにスプレーの霧がかからないように作業環境にご注意ください。
- ⑥絶対に人体に向けてスプレーしないでください。



●リンス処理

- ①ニュークリケミカル®Fリンスは、10倍に希釈して使用します。
 - ②洗浄機を運転し直接表面に均一にスプレーします。
 - ③スプレー後の水洗は不要です。
- 洗浄終了について
洗浄後直ちに洗浄機に清水を通し、洗浄機を洗ってください。

