

EA122VB(エア式バキュームクリーナー)

【仕様】

- ・エア消費量…0.42m³/min
- ・使用圧力…0.62MPa
- ・使用コンプレッサー…1.5kW以上
- ・全長…145mm ・高さ…130mm(本体のみ)
- ・重量…700g(風袋とも)
- ・取付けネジ…Rc(PT)1/4"
- ・ホース(φ35×1250mm)
- ・止めバンド × 2個



・付属ノズル

ノズル 120mm □ 30×70

パイプ 170mm φ30

細口 150mm □ 10×30


ポイントノズル 75mm φ6



・布バッグ(360×160mmジッパ付)

(本体・ホース・布バッグを装着するときは必ず止めバンドでしっかり固定してください。)

● 取付け例



● サイズ



「接続例」

