

単位 mm

ツリーガン GTシリーズ

最高使用圧力 0.7MPa

GT45



GT50

エア流量調整付



GT45L

レバー付



GT50L

レバー付
エア流量調整付

規格	ノズル 口径	ノズル 取付口	ホース 取付口	推奨 竹の子・袋ナット	推奨 ホース内径	※エア 噴出量	特徴
GT45	2.0	G1/8	G1/4	No.03 × 1/4	7.5～8mm	160ℓ/min	一般的な清掃作業に最適です。上部配管専用となります。
GT50	2.0					145ℓ/min	※ノズルでエア流量調整が可能です。上部配管専用となります。
GT45L	2.0					160ℓ/min	レバー付のスタンダードモデルです。上部配管専用となります。
GT50L	2.0					145ℓ/min	※レバー付・ノズルでエア流量調整が可能です。上部配管専用となります。

※解説

ツリーガンとは・・・通常のエアーガンと違い上部からホースを吊り下げて使用するタイプとなります。下部へホースの取り付けは出来ません。

エア噴出量とは・・・ホース内径φ7.5・エア圧力0.5MPa時の弊社計測値となります。

エア流量調整とは・・・ノズルのローレット部を締めればエア流量が多くなり、締めると少なくなります。

ツリーガン使用材料

■ 本体: アルミダイカストADC12

■ 部品: 黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)

■ 表面処理: クロームメッキ

本体-ノズル	EA品番	本体-ノズル	EA品番
GT50	EA123AE-9	GT45LP-N60S	EA123AM-12
GT50L	EA123AE-5	GT45LP-N60L	EA123AM-13
GT50L-N300	EA123AE-8	GT45LP-N70S	EA123AM-15
GT45L-F300	EA123AE-4	GT45LP-N70L	EA123AM-16
GT45L-N100	EA123AE-7		