

EA123AG仕様

特長

・工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
(使用油は40メッシュ以上のフィルターを通してください。)

仕様


材質: 本体:アルミダイカスト
部分:黄銅棒・鉄・ステンレス
パッキン:バイトン・テフロン
Oリング:NBR

使用流体: 水・水溶性油・油 専用

最高使用圧力: 7kgf/cm^2


吐出量: 10ℓ/min

ノズル部



穴径 1.3mm
穴数 12個


タケノコ部



袋ナット

タケノコ外径
φ8.5×1個
φ11×1個

本体



雄ネジPF3/8