


ワイヤー入ウォーターホース

品番	全長	内径×外径(mm)	使用圧力(20℃時)	重量
EA124DE-20	20m	φ 12×18	0.7MPa	4.6kg
EA124DE-30	30m			6.9kg
EA124DE-50	50m			11.5kg
EA124DG-20	20m	φ 15×22	0.6MPa	6.4kg
EA124DG-30	30m			9.6kg
EA124DG-50	50m			16kg

廃番
廃番
廃番



●使用温度範囲…-5～60℃



- 特 徴…硬鋼線入り構造により減圧に耐え、バキューム用途に最適。
粉体等の輸送の際のアース線としてもご使用可能です。
耐油性に優れ、透明性が有り、作動油配管にも最適。
- 使用流体…水、油。
注) 燃料油にはご使用出来ません。
- 用 途…工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
- 材 質…鋼線入り塩化ビニール

[構造]

軟質塩化ビニール

鋼線

軟質塩化ビニール

