

テアシー TCシリーズ

TC60 足踏タイプ

参照図
P17

TC65 ローラー金具タイプ

参照図
P17

TC80 足踏タイプ

参照図
P17

テアシーの使用法

テアシーは足踏みタイプのエアバルブとなります。写真左側が1次側（入力側）で右側が2次側（出力側）となります。基本的なご使用方法としては、1次側から圧縮空気と接続してボタン・ローラー・ボール頭を押すことで2次側から噴出します。2次側は必ず開放状態でご使用下さい。2次側に圧力が加わりますとボタン部分から逆流したエアが漏れますので御使用しないで下さい。取付方法によって使用方法は無限大です。

使用例

TC60をマシニングで使用した場合



別売りのNB-23を取り付けて足踏みしながらエアブローが可能です。

TC70を自動旋盤で使用した場合



自動旋盤に取り付けて切粉の清掃にも使用できます。

TC80を専用機で使用した場合



TC80を使用して専用機などの刃物へのエアブローに使用できます。

テアシー使用材料

TC60

- 本体
黄銅棒C3604
- 部品
黄銅棒C3604
ニトリルゴムNBR
ステンレスSUS304

TC80

- 本体
黄銅棒C3604
- 部品
黄銅棒C3604
ニトリルゴムNBR
ステンレスSUS304
冷間圧延銅板SPCC
チューブ 塩化ビニル樹脂

TC65

- 本体
黄銅棒C3604
- 部品
黄銅棒C3604
ニトリルゴムNBR
ステンレスSUS304
冷間圧延銅板SPCC
チューブ 塩化ビニル樹脂

規格	ホース取付口		付属部品 (袋ナット付竹の子)	推奨 ホース内径	特 徴
	入力側	出力側			
TC60 EA141AR-1	G1/4	G1/4	No.03 × 1/4・・・2個	7.5～8mm	フットスイッチのスタンダード製品です。
TC65 EA141AR-3	G1/4	G1/4	No.03 × 1/4・・・2個	7.5～8mm	ローラー金具を機械に連動させて使用します。
TC80 EA141AR-4	G1/4	専用ノズル(流量調整付) ビニールホース90cm付	No.03 × 1/4・・・1個	7.5～8mm	専用ノズルをワークに固定して足踏で清掃作業が行えます。