

EA125-10~30、EA125AD-10~30仕様

●筋入

	内径 (mm)	外径 (mm)	補強層	使用圧力 Mpa(kgf/cm ²)	概略重量 (g/m)	標準長さ (m)
EA125-10	6.3	13.2	2S	0.98 {10}	168	10
EA125-20						20
EA125-30						30
EA125AD-10	9.5	16.5	2S	0.98 {10}	213	10
EA125AD-20						20
EA125AD-30						30