


EA153DA(レギュレーター付エアフィルター) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書を
よくお読み頂きますようお願い申し上げます。

- 特長
 - ・本器は空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
- 仕様
 - ・圧力調整範囲…50～850kPa
 - ・使用温度範囲…5℃～60℃
 - ・重量…300g
 - ・接続ネジ…1/4"PT
 - ・排出方法…オートドレン式
 - ・5μmフィルター付




⚠ 安全上の注意

事故、けがを未然に防ぐため、ご使用前に必ずお読み頂き、ご理解の上、注意事項を厳守してください。説明された用途以外の使用は厳禁です。

- ・最高作動温度は60℃、最高作動圧力は930kPaです。
- ・本体の取り付け位置は、コンプレッサーよりなるべく離れた所に垂直に取りつけてください（圧縮エアが冷めるため）。
- ・ポリ塩化ボウルは溶剤や化学薬品にさらさないでください。
- ・エアフィルターを掃除するときはボウルを反時計回りにまわして取り外してください。

- 取り付け
 - ・ボディの矢印の表示する方向にエアが流れるようにパイプを取り付けてください。
 - ・ボディの正面になる所に圧力計をつけ、その裏側にメクラネジを取り付けます。
- フィルター操作
 - ・オートタイプです。自動的にドレンは排出されます。
- レギュレーター操作
 - ・圧カノブを引き、右に回すと高圧になります。左に回すと低圧になります。
 - 調整後、圧カノブを押しますと圧力は固定されます。

● 取り付け例



改造はしないでください。

- ・本気の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL: (06) 6532-6226 FAX: (06) 6541-0929