


PFA

ジュンフロン® PFAチューブ(ふっ素ポリマーチューブ)

JUNFLON® PFA Tube(Fluoropolymer tube)



部品番号 PART NO.	チューブ寸法 TUBE SIZE 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm)	破壊圧力 BURST PRESSURE 23℃ (MPa)	最高使用圧力 MAX.WORKING PRESSURE 23℃ (MPa)	最小曲げ半径 MIN.BENDING RADIUS (mm)
TA040	4 × 2	9.8	<2.4	10
TA060	6 × 4	6.8	<1.6	20
TA080	8 × 6	4.4	<1.0	40
TA100	10 × 8	3.4	<0.78	70
TA120	12 × 10	2.9	<0.68	120
TA160	16 × 13	3.3	<0.82	140
TA190	19 × 16	2.5	<0.60	200
TA250	25 × 22	1.9	<0.48	360
TA1/8G	3.18× 1.65	9.3	<2.3	10
TA1/4G	6.35× 3.96	6.8	<1.6	20
TA3/8G	9.53× 6.35	5.8	<1.4	35
TA1/2G	12.70× 9.53	4.2	<0.98	75
TA3/4G	19.05× 15.88	2.7	<0.68	180

EA125FH-4、-4A、-4B、-4C
EA125FH-6、-6A、-6B、-6C
EA125FH-8、-8A、-8B、-8C
EA125FH-10、-10A、-10B、-10C
EA125FH-12、-12A、-12B、-12C

- 標準色：半透明(自然色) / Standard color : translucent (natural)
- チューブ内径φ8~100mm,肉厚30~100μmの極薄肉チューブや,表記以外のサイズも対応可能です。当社にお問い合わせ下さい。 / For other size, please consult us.
- クリーン対応について / Clean specification
PFAチューブはクリーンルーム内での製造及び梱包が可能です。次の部品番号例のようにお問合せ下さい。
This PFA tube can be manufactured in a clean room and be packed at there. Please inquire like the following example of the part number.
【部品番号例】 TAC120