

# プレッシャーホース

品番	全長	内径×外径(mm)	使用圧力(20 時)
EA125HA-9A	5m	9×15	0～1MPa
EA125HA-9B	10m		
EA125HA-9C	20m		
EA125HA-10A	5m	10×16	
EA125HA-10B	10m		
EA125HA-10C	20m		
EA125HA-12A	5m	12×18	0～0.8MPa
EA125HA-12B	10m		
EA125HA-12C	20m		
EA125HA-15A	5m	15×22	
EA125HA-15B	10m		
EA125HA-15C	20m		

使用温度範囲...0～60



## 特性

- 1.耐圧性 補強糸により耐圧性が優れるため、さまざまな用途に対応可能。
- 2.透明性 透明性に優れ、流体が確認できます。

## 用途

工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管

## 材質

内層:軟質塩化ビニル樹脂  
補強糸:ポリエステル糸  
外層:軟質塩化ビニル樹脂