

EA130-1、-2仕様

スニソGSオイルの代表性状

試験項目	EA130-1 SUNISO 3GS	EA130-2 SUNISO 4GS
密度 15、g/cm ³	0.909	0.915
色 ASTM	L0.5	L1.0
粘度 40、mm ² /s	29.5	54.9
粘度 100、mm ² /s	4.31	5.97
引火点 COC、	178	188
流動転	-40	-35
全酸化 mgKOH/g	0.01	0.01
アニリン点	75.4	79.8
水分 ppm	20	20
フロック点	-53	-46

スニソオイル取扱いの4条件

1. 水分の混入をさける

貯蔵時、容器のフタをはずした時、給油する器具、冷媒の取扱時。

2. ホコリやゴミなどの異物の混入をさける

容器の口は常にきれいに、給油口は良くふいて、給油器具は共洗いできれいにして下さい。

3. 異種のオイルを給油しない

エンジンオイルや油圧作動油など、用途、銘柄の違うオイルを給油しないで下さい。

4. 定期的なオイル交換

サンプリングなどにより、オイルの劣化をチェックして、定期的なオイル交換を実施して下さい。