

# 115 EA159RR-1



## 標準デューティ エアハンマ

このパワフルで、経済的な高速エアハンマ軽い排出システム作業および一般的な切断、チップ加工、スクレープ加工のために設計されています。

### Features

- 最高5,000b.p.m.
- 鋼鉄合金バレルと熱処理ピストンが使用寿命を延ばします
- 内蔵出力調節器および引き金制御

Model	Shank Opening	Blows per Minute	Bore Diameter in. (mm)
115	Round	5,000	0.75" (19)
	Stroke Length in. (mm)	Tool Weight lbs (kg)	Overall Length in. (mm)
	1.63" (41)	2.6 (1.18)	6.1" (155)
	Average Air Consumption cfm (L/min)	Air Consumption @ Load cfm (L/min)	
	2 (57)	14 (396)	
	Vibration m/s <sup>2</sup>	Sound Pressure/Power dBA	Air Inlet NPTF in.
	14.8, uncertainty: 2.2	101.3 / 114.3	1/4"
	Min. Hose Size in. (mm)	Chisel Shank Diameter in. (mm)	
	3/8" (10)	0.401" (10.1)	