

116 EA159RR-2

標準デューティ エアハンマ

素早い切断、特に中規模排出システム、パネル切断、一般修理作業んおために経済的なエアハンマです。

Features

- 最高3500b.p.m.
- さまざまな切断用途に対応します
- 使用寿命が長い鋼鉄合金バレルおよび熱処理ピストンを使用します



Model	Shank Opening		Blows per Minute	Bore Diameter in. (mm)
116	Round		3,500	0.69" (17.5)
	Stroke Length in. (mm)		Tool Weight lbs (kg)	Overall Length in. (mm)
	2.63" (67)		3.4 (1.54)	7.8" (198)
	Average Air Consumption cfm (L/min)		Air Consumption @ Load cfm (L/min)	
	3 (85)		15 (425)	
	Vibration m/s²		Sound Pressure/Power dBA	Air Inlet NPTF in.
	14.8, uncertainty: 2.2		104.4 / 117.4	1/4"
	Min. Hose Size in. (mm)		Chisel Shank Diameter in. (mm)	
	3/8" (10)		0.401" (10.2)	