

LR型

ロータリー式 空気分岐集合配管用

バルブ構造
片路開閉型

最高使用圧力
1.0MPa

適用流体
空気


ロータリー式でカップリングが
360°自在に回転。BLK型を
分岐集合配管にしました。

- 一本の配管から複数の空気を取り出すことが出来ます。
- 取出口が360°自在に回転。ホースのねじれも解消。
- ワンプッシュBLK型と互換性がございます。
- ホース取付でのご使用はワンプッシュ式ロック機構付をお勧めします。(ロック機構付は、EA140DK-22になります。)




仕様

品名	LR-2 EA140DK-2
分岐	2分岐(スイベル仕様)
本体材質	本体:真鍮(クロムメッキ) カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
最大使用圧力 kgf/cm ² (Mpa)	10 (1.0)
耐圧力 kgf/cm ² (Mpa)	15 (1.5)
シール材質 使用温度範囲	ニトリルゴム(NBR) : -20℃~+80℃
カップリング	BLK型 ワンプッシュ式



LR型(2分岐配管用)



型式	ソケット部(排出口)	寸法(mm)				取込口形状
		L	A	C	T	
LR-2	ワンプッシュ式(BLK20型)	77	50	63	24	BLY20型プラグ