


EA162DM

(アングル型 エアークラインダー)

あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に
全長...320mm
重量...3.4kg
使用圧力...0.6MPa
エア消費量...700L/min

レバー式

無負荷回転数...6,500r.p.m
吸入口...3/8"PT
砥石サイズ...直径:180mm、穴径:22mm
使用コンプレッサー...5.6kw



取り付けネジサイズ M16 XP2.0

本体 鉄鋳物製

推奨エアース径 9.5mm