


取扱説明書



エアーユニット

型番号：BN-2501A 8A～15A

BN-2501AD 8A～15A (オートドレンタイプ)

エアーユニットをご採用頂きありがとうございました。
ご使用に際しましては本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

安全に使うための表示

使用、保守、点検、分解の前に必ずこの取扱説明書を読み、次の表示、図記号の意味をよく理解してからご使用ください。

表示 表示の意味



「取扱を誤った場合に危険な状況が起こり、人が障害を負う可能性、又は物的障害が発生する可能性があること」を示します。

図記号 図記号の意味



「特定の条件において破裂の可能性、注意を要すること」を示します。

●使用・取付について



使用時の注意



- 使用圧力は1.0 MPa以下で使用してください。
- 取付場所は直射日光の当たらない所、又シンナー、トリクレンなどの有機溶剤の雰囲気中での使用は避けてください。ケースが割れて危険です。

●仕様

呼び口径	8A	10A	15A
配管接続口	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2
使用流体	空気		
使用圧力範囲	0.1～1.0 MPa		
耐圧力	1.5 MPa		
貯油量	200 cc		
周囲温度範囲	5～60℃		
設定圧力範囲	0.05～0.85 MPa		
製品質量	1.5 kg	1.7 kg	
単品型番	F	BN-2701A (BN-2701AD)	
	R	BN-3R01	
	L	BN-2301A	

但し、()内はオートドレンタイプ時の型番

●構造と作動と取扱い

このエアユニット（FRLユニット）は標準型のエアフィルタ、減圧弁、ルブリケータがニップルで結合されたものです。詳細は単品説明書を参照してください。

○単品取扱説明書番号

- | | |
|-------------|---------|
| a. エアフィルタ | No. 647 |
| (オートドレンタイプ) | No. 698 |
| b. 減圧弁 | No. 267 |
| c. ルブリケータ | No. 657 |

●図面番号

呼び口径	8 A	10 A	15 A
BN-2501A	BDAC-0001	BDAD-0001	BDAE-0001
BN-2501AD	BDAC-0003	BDAD-0003	BDAE-0005