

EA162KN
エアーミニサンダー



全長...204mm
重量...820g
使用圧力...0.6MPa
エアー消費量...450L/min
吸入口...Rc(PT)1/4
回転数...6,000rpm
パッドサイズ...75mm
使用コンプレッサー...2.2kw
騒音レベル...81.5db(空気圧0.6MPa無負荷時)

< 付属品 >

75mmスポンジパッド(中目、細目)各1枚
75mm羊毛バフ1枚

特長

小型・軽量・パワフルで切削力が強い
棒ハンドル付きで左右どちらでも取り付け可能
排気方向変換可能
サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド
手元で回転調節が容易にできるレギュレータを内蔵

用途

サンディング仕様
シングルで色はぎ作業
デュアルにしてフェザーエッジング

ポリッシング仕様

シングルにして羊毛バフでポリッシング作業。
デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。
ピラーフェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ
ブツ取り磨き。