

# EA153CG-1 圧カスイッチ



- 配管サイズ(呼径)…R1/8(6A)
- 使用流体…空気
- 設定圧力範囲…0.1~0.7MPa
- 使用圧力…0~0.8MPa
- 耐圧力…1.0MPa
- 周囲温度…5~60°C
- 重量…0.2kg
- スイッチ…リードスイッチ  
(RCE1型有接点)ON時LED点灯  
リード線1m
- 接点容量…AC85~115V、DC5~30V  
MAX.25mA

