


# EA163SA(エアーベルトサンダー)

- 仕様
  - ・エアー消費量…171L/min
  - ・全長…260mm 高さ 45mm 幅 75mm
  - ・重量…900g(本体のみ)
  - ・使用圧力…0.64MPa
  - ・回転数 16000r.p.m.
  - ・吸入口…1/4”PT
  - ・ベルトサイズ 10X330mm
  - ・使用コンプレッサー 1.5kw
  - ・標準付属ベルトは、#80・#100・#120が各1枚です。
  - ・アームは任意角度に調節可能です  
(ガード固定ネジを付属の六角棒レンチで緩めて調節します)

## ● 各部名称



## ● 取付け例

