

## EA153EC - 15

(足踏みスイッチ)

エアー用

取付ネジ...入口/出口 Rc1/4、排気 Rc1/8

切換方向...4方向

(ロック機構なし・踏み込んだときのエアーの流れは右参照)

使用圧力...0 ~ 0.7MPa

耐圧力...1.5MPa

踏込力...Max.29N


周囲温度...5 ~ 60

重量...0.5kg

サイズ...80 × 120 × 48.5(H)mm

本体 スチール製

正面




入力(IN) 出力(OUT 1) 出力(OUT 2)

ペダルとポジションの流路


ペダル解放時	IN — OUT1へ
	OUT2 — 排出口

ペダル踏込時	IN — OUT2へ
	OUT1 — 排出口



側面

排出口



本体

後部

1. 取り付けはボディ底部に設けてある取り付けネジ (Q-M5)で行ってください。
2. ペダル操作及び保守点検に便利のように周囲に余裕空間を設けてください。
3. 配管はボディに明示の通り間違いなく行ってください。  
IN = エアーは必ず INから接続してください。  
OUT = エアーアクチュエータとの接続口 (ペダル操作でエアーが出ます。)  
EX = 排出口
4. 配管の前には管内を十分にフラッシングして固形物やシールテープ破片等が入らないようにしてください。
5. 故障原因の大半はエアー中の異物やドレンです。上流側にエアドライヤやエアフィルターを設置して目詰まりを防がれることをお勧めします。