

EA155SD-1 (1/2"エアークラッシュ)

- 仕様
 - ・回転数…10,000 r.p.m.
 - ・エア消費量…480L/min
 - ・重量…2020g (本体のみ)
 - ・差込角 1/2"
 - ・吸入口…Rc(PT)1/4"
 - ・使用圧力…0.62MPa
 - ・使用コンプレッサー…2.2kw
 - ・最大トルク…1,356N・m
 - ・作業トルク…813N・m
 - ・全長178mm、高さ200mm、幅70mm

● 各部名称



各ダイヤルごとのトルク値

正転…1: 542~610N・m
2: 813~881N・m
3: 949~1017N・m

逆転…1: 610~678N・m
2: 949~1017N・m

(1/2")インパクトソケットがはまります。ピン穴がないのでピンは必要ありませんが固定リングが金属ですのではめる時少し固く感じます。

● 取付け例

