

EA156CP-5
(エアースクリュードライバー)

- エア消費量…540L/min
- 吸入口…1/4”NPT
- 使用圧力…0.63MPa
- 六角シャンク…6.35mm
- 正逆回転付
- 全長…182mm
- 使用コンプレッサー…1.5kw
- 無負荷回転数…3500rpm
- トルク範囲 1.0～2.3Nm
- 重量…800g

吊環を使うことによりバランサーを付けて作業が行えます。

