



EA303FB 小型酸素溶接バーナー

本体:
O2圧力計付
バルブスタンド



ペントーチ用先端ノズル



- ノズル#1 口径0.9mm(EA303FB-1)
- ノズル#2 口径0.7mm(EA303FB-2)
- ノズル#3 口径0.5mm(EA303FB-3)

セット内容(各重量)

- 本体(O2圧力計付バルブスタンド)×1…374g
- ペントーチ×1…54g
- ペントーチ用スタンド×1…172g
- ノズル#1・#2・#3×各1…×各3g
- O2カートリッジポンベ×2…157g×2
- LPGカートリッジポンベ×1…122g
- 総重量…1045g

- 酸素ポンベ2本とLPGポンベを燃料とし、約3000℃の超高温火炎を実現。
- 金属、貴金属のロウ付けやガラス細工など、幅広い用途にお使い頂けます。

※ご使用の際は付属の取扱説明書に従って正しく操作してください。



燃焼時間

| ノズル番号 | O2(酸素) | LPGガス | 芯炎の長さ |
|-------------|--------|--------|-------|
| #1(口径0.9mm) | 18分 | 1時間30分 | 6mm |
| #2(口径0.7mm) | 28分 | 2時間15分 | 4mm |
| #3(口径0.5mm) | 65分 | 5時間45分 | 3mm |

※火力調整や使用環境で数値は変動する為、あくまで目安の時間です。