

EA159KC エアーダイグラインダー

←----- 全長: 150mm ----->



★ 特長

- ①小型・軽量で片手で簡単に操作できます。*
- ②切粉が飛散しない後方排気式
- ③作業能力のよい高回転型
- ④2サイズチャックで1台2役!!
→3mm・6mm



★ 用途

- ・スポット溶接や各種金型の修正作業
- ・機械加工後の面取りやバリ取り作業
- ・タイヤ、パンク修理時の接着面の足付け作業

★ 付属品

- ・R(PT)1/4"カップリングプラグ20PM(写真①) ... 1個
- ・R(PT)1/4"パワーレギュレータ(写真②) ... 1個
- ・3mmコレット ... 1個
- ・専用板スパナ(14HEX) ... 2本

★ 仕様

使用圧力 (MPa)	エア消費量 (ℓ/min)	無負荷 回転数 (rpm)	使用 コンプレッサー (kW)	吸入口 R(PT)	使用エア ホース(内径) (mm)
0.64	380	25,000	2.2	1/4"	6.5

- ・重量 ... 350g