

EA159KD エアーダイグラインダー

←----- 全長181mm ----->



★ 特 長

- ①小型・軽量で片手で簡単に操作できます。*
- ②切粉が飛散しない側方排気式
- ③始動スイッチは、グリップタイプ(写真③)
- ④2サイズチャックで1台2役!!
→3mm・6mm

※使用例:バリ取り作業



- ★ 用 途 ・金型の面取りや仕上げ作業
- ・鋳物や金属加工時切断面のバリ取り作業

★ 付属品

- ・R(PT)1/4"カップリングプラグ20PM(写真①) ... 1個
- ・R(PT)1/4"パワーレギュレータ(写真②) ... 1個
- ・3mmコレット ... 1個
- ・専用板スパナ(14HEX) ... 2本

★ 仕 様

使 用 圧 力 (MPa)	エアー 消費量 (ℓ/min)	無負荷 回転数 (rpm)	使 用 コンプレッサー (kW)	吸入口 R(PT)	使用エアー ホース(内径) (mm)
0.64	450	21,000	2.2	1/4"	9.5

- ・重量 ... 660g