

121 EA159RR-6



スーパーデューティ エアハンマ

ボディーパネルのカーブ加工と切断、ブッシング、推進、せん断、一般的フロントエンド作業はこのエアハンマで素早くできます。このエアハンマは最高3000b.p.m..を發揮するスーパーデューティツールです。

Features

- プロタッチな引き金で全てを制御できます
- 頑丈な一体合金バレルで使用寿命が長いツールです
- 「取り出し容易」スロットルバルブアセンブリですから、メンテナンスが容易です

Model 121	Shank Opening		Blows per Minute	Bore Diameter in. (mm)
	Round		3,000	0.75" (19)
	Stroke Length in. (mm)		Tool Weight lbs (kg)	Overall Length in. (mm)
	2.28" (58)		3.5 (1.59)	7.63" (194)
	Average Air Consumption cfm (L/min)			Air Consumption @ Load cfm (L/min)
	3 (85)			15 (425)
	Vibration m/s ²		Sound Pressure/Power dBA	Air Inlet NPTF in.
	19.9, uncertainty: 4.6		95.3 / 111.3	1/4"
	Sound Pressure/Power dBA		Air Inlet NPTF in.	Min. Hose Size in. (mm)
	95.3 / 111.3		1/4"	3/8" (10)
	Chisel Shank Diameter in. (mm)			
	0.401" (10.2)			