

- ホットメルト接着剤は、秒速接着で使用時の作業性・生産性を実現します。
また、有機溶剤などを含まない100%固形分なので、より安全な作業を可能にします。
- 混合などによるロスが無く、トータルコストダウンが可能です。このため、接着・充填・補強など、多様な用途に使用できます。

特 長

- 秒速接着が可能。
- 毒性・引火性のある有機溶剤を含まない。
- ほとんどの材質に使用可能。


JAIA F☆☆☆☆
4VOC基準適合



用 途



ダンボールの封函



電子部品の固定
EA305HE-1



緩衝材の接着
EA305HE-2

【その他の主な用途例】

- 化粧箱の封函
- 家具の接着や補修
- ジャンパー線・部品・ケース等の固定や接着
- 人形・造花・民芸品の接着

概 要	品 名		ホットメルト スティック 多用途 透明	ホットメルト スティック 多用途 白色	ホットメルト スティック 梱包用	ローメルト スティック
	品 番		HST-01K	HSW-01K	HSK-01K	HMS-L1K
	主 成 分		EVA	EVA	EVA	EVA
	色		透明 (半透明)	白色	黄褐色	淡黄褐色
性 能	軟 化 点		約86℃	約84℃	約88℃	約82℃
	オープンタイム		約30秒	約30秒	約15秒	約50秒
	溶融粘度		15,000 mPa・s(180℃)	12,000 mPa・s(180℃)	3,000 mPa・s(180℃)	3,500 mPa・s(120℃)
	引張り せん断強度 (MPa:23℃)	ポリカーボネート	2.5	2.5	1.9	2.0
		ABS	3.0	3.3	1.8	1.7
		木材 (ブナ)	2.6	3.5	4.2	1.5
		ダンボール・厚紙	材料破壊	材料破壊	材料破壊	材料破壊
特性・用途		透明(半透明)なので、 接着部分が目立たない。	金属・プラスチックへの 接着力が強く、多くの 用途に使用可能。	低粘度で接着が速く、 ダンボールや化粧箱の 封函、緩衝材などの接 着に最適。	低温での接着が可能で、 基板や電子部品の固定 に最適。 省エネ・作業者への負担 も軽減。	
仕 様	内 容 量		1kg	1kg	1kg	1kg
	1本当り寸法		11.5mm(φ)×200mm(L)	11.5mm(φ)×200mm(L)	11.5mm(φ)×200mm(L)	11.5mm(φ)×200mm(L)
	製品JANコード		4976742256677	4976742256486	4976742290749	4976742256448

※) 注意：ローメルト スティック(品番:HMS-L1K)には、スーパーマティック ローメルト専用接着ガンLT(品番:HMG-LM1)を必ず使用してください。

* 上記データは弊社の試験にもとづくもので、使用条件が異なるため必ず使用前に確認をお願いします。

* 仕様は予告なく変更することがあります。