

EA163KA エアーベルトサンダー



- 全長…330mm
- 全幅…85mm
- 重量…0.9kg
- 使用圧力…0.6MPa
- エアー消費量…450L/min
- 回転数…18,000rpm
- 吸入口…Rc(PT)1/4
- ベルトサイズ…10×330mm
(EA163K-1～3、K-60～400を使用して下さい)
- 付属ベルト粒度…#60
- 使用コンプレッサー…2.2kw
- 騒音レベル…85db(空気圧0.6MPa無負荷時)

特長

- アーム角度は作業目的に応じて調整可能
- サイレンサー内蔵
- 作業者を保護する安全設計

用途

- 自動車鈑金作業
- 溶接のビート削り、スポット部の削りに。
- 鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の
面取り、バリ取りに。