EA315AJ-10

ケーブル長 10m

(溶接中間ケーブル)

1. ケーブルジョイント (オス/メス)

- 200A溶接機用
- ネジ止め式

● 長さ 200mm

● ゴムカバー付き

● 重さ 300g

- ◆当ケーブルジョイントは、テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転する だけで専用ジョイントに簡単に脱着ができますから、電線のねじれる恐れが まったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。
- ◆また、使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の 防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
- ◆電線接続法式はネジ止め式です。

2. ケーブル

- このケーブルは主として、アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
- 導線用1種ケーブル (導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
- 仕上げ外径 11.8mm
 - 〇 導体

公称断面積 22mm2 構成 素線数/素線径 mm 7/20/0.45 外径 7.0mm

- 〇 紙テープ
 - 巻き厚さ 約0.1mm
- 〇シース厚さ 2.3mm
- □許容電流 連続 105A

