

EA207RM
(スクレーパー)

(構成内容)

- ・ハンドル 1個
- ・ホルダー 1本
- ・ブレード EA207 R-20
EA207 R-30
EA207R-70

・総重量 80 g


ハンドル特徴 プラスチック製

ブレードの交換が楽にできます。

後部キャップはブレード収納可能 (ひねって外します。)

ホルダーはブレード交換式です。

ハンドルに装着されたホルダーは、その長さが調節できます。




(使用方法)

- ・ブレードホルダーをハンドルに差し込みます。ハンドルのカラーを回してホルダーを挿入します。希望する長さでカラー反対側に回し固定します。

(ブレードの場合)

- ・ホルダーに希望するブレードを装着してください。ホルダーのカラーを押し下げながらブレードを根元までしっかり差し込みます。カラーを離してです。
- 基本的にブレードはホルダー内でスイベル(回転)します。



EA207R - 20

鋳物・真鍮・プラスチック用。両刃、左右回り。
軸径:3.2mm、全長:48mm、刃長:12mm

EA207R - 30

内外面同時バリ取り用。片刃、右回りのみ。

最大板厚:7mm、軸径:3.2mm、全長:47mm

EA207R - 70

ステンレス等の難削材やプラスチックにも適した汎用性のあるブレード。45度刃。軸径:3.2mm