


EA207UD(スクレーパー)

ハンドル特徴 ゴムとプラスチック製
軽量・強靱

ブレードの交換が楽にできます。
後部キャップはブレード収納可能

- ・全長...150mm(最短縮時)
- ・ホルダー部は伸縮します。
- ・刃先角度 60°
- ・刃幅×全長...3.2×50mm
- ・六角棒レンチ(1.5mm)付



- ・ホルダーを保持できるユニークなハンドル。
ハンドルに装着されたホルダーは、その長さが調節できます。
(使用方法)
 - ・ブレードホルダーをハンドルに差し込みます。ハンドルのカラーを押し下げながらホルダーを挿入します。希望する長さでカラーを離し固定します。
- ・後のキャップは作業中にはずれないようにになっています。
キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っぱります。



付属の六角棒レンチを使ってブレードの交換をします。

替刃

EA207UD-1

- ・刃幅×全長...3.2×50
- ・刃先角度...60°
- ・工具メーカー、金型メーカーに適したスクレーパーです。



EA207UD-3

- ・刃幅×全長...3.2×48
- ・刃先角度...50°
- ・クロス穴のバリ取りに適しています。



EA207UC-1

- ・刃幅×全長...3.2×50
- ・刃先角度...60°
- ・工具メーカー、金型メーカーに適した超硬スクレーパーです。

