

EA316A-1 酸素調整器

ゲージプロテクター付(逆火防止器は付いておりません。)

仕様

| | |
|------|---|
| 適用ガス | 酸素ガス |
| 一次圧力 | 14.7MPa(150kgf/cm ²) |
| 調整圧力 | 0.1～0.97MPa(1～9.9kgf/cm ²) |
| 標準流量 | 30Nm ³ /h(P ₂ 0.8MPaの時) |
| 入口接続 | W23山14スライド式 |
| 出口接続 | M16×1.5 5/16(8)ホース口 |
| 重量 | 1530g |