




表面处理 TREATMENT プロテクター：銀色／青色塗装 カバー：青色塗装	表面仕上 ROUGHNESS _____ (_____)
--	---------------------------------



製造業者:	 本体に表示。	 CHIYODA SEIKI カバー・プロテクターに表示。
圧力調整器の種類:	S2	「型式、注意表示シール」に記載。
製造年月日の表示:	本体裏面に刻印。(例) 2401	
		24:製造年(西暦の下2桁)、01:製造月(2桁表示)
最高入口圧力:	15.0 MPa	「型式、注意表示シール」に記載。
使用ガス:	酸素	「型式、注意表示シール」に記載。
最高使用圧力:	0.99 MPa	「型式、注意表示シール」に記載。(JIS B 6803による)

G4	プロテクター止メナット	SS400	1	M4
G3	プロテクター止メビス	SS400	1	M4
G2	後面プロテクター	SPCC	1	
G1	前面プロテクター	SPCC	1	
32	欠番	—	—	—
31	欠番	—	—	—
30	欠番	—	—	—
29	欠番	—	—	
△ 28	型式, 注意表示シール	テトロン	1	
27	逃シ弁調整ネジ	C3604B	1	
26	逃シ弁スプリング	SUS304WP-B	1	
25	逃シ弁バルブ	C3604B	1	ディスク: CR
△ 24	圧力計パッキン	A5056BD-F	2	
23	欠番	—	—	
22	欠番	—	—	—
21	低圧圧力計	要部C3604B	1	A ϕ 60x2.5MPa xG1/4"
20	高圧圧力計	要部C3604B	1	A ϕ 60x25MPa xG1/4"
19	出口ジョイント	C3604B	1	
18	オスネジナット	C3604B	1	
17	足ネジ	C3604B	1	
16	フィルター	CAC406	1	焼結合金 63 μ m
15	バルブスプリング	SUS304WP-B	1	
14	安定器	C3604B	1	
13	バルブ	C3604B	1	ディスク: PA66 △
12	シート	C3604B	1	
11	バルブ押し	C3604B	1	
10	ダイヤフラム	CR	1	
9	受圧板	SPCC	1	
8	調整スプリング	SWP-B	1	
△ 7	スプリング押エ	SS400	1	
6	欠番	—	—	
5	欠番	—	—	—
4	欠番	—	—	—
△ 3	押しネジハンドル	ABS, C3604B	1	M12x1.5
△ 2	カバー	ADC12	1	
1	本体	C3771B	1	
番号 ITEM	名称 NAME OF PARTS	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	摘要 REMARKS

	②	B	過圧防止機構の変更、金アミの撤廃、シールの変更 圧力計パッキンの材質変更 (C1100B→A5056BD-F)	2023.10.10	龍村	後出	承認 APPROVED	後出	設 備 PLAN			名 称 TITLE	
							検 査 CHECKED	嶋				溶断器用圧力調整器 S2	
	①	B	ディスクの材質を変更(PCTFE→PA66)	2022. 4. 12	樋口(浩)	後出	設 計 DESIGNED	澤谷	材 質 MATERIAL	個 数 Q ' T Y	---	スタウト調整器 酸素仏式	
	符 号 SYM	理 由 REASON	改 訂 内 容 DESCRIPTIONS	改 訂 日 D A T E	改 訂 者 CHECKED	承 認 APPROVED	作 図 D R A W N	川端	作 成 日 DATE	2020. 7. 20	尺 寸 SCALE	1:1.5	単位 DIMENSION mm
経 歴 CARRIER	1997.7.10付け作成図面(Rev.10)を見直し、新規図面とする。	改 訂 理 由 REASON	A. 客先要求 ・ CLIENT REQ.	B. 設計変更 ・ DESIGN CHANGE	C. 誤記訂正 ・ MIS-ENTRY CORR.	D. その他 ・ OTHERS	THIRD ANGLE PROJECTION METHOD			CH 株式会社 千代田精機 CHIYODA SEIKI Co.,Ltd.		図 番 DWG.No. SRS-SO-G-03	REV. ②