

EA300MB ミニ溶接機(ロウ付用)

- ・カートリッジポンペ(EA303S-1)使用
- ・酸素ポンペ2リットル(酸素は充填されていません)
- ・火口#140(EA300BG-4) 1ヶ付
- ・ホース3m(逆止弁付)
- ・ケースサイズ...525×235×114mm
- ・連続使用 火口#100 1ヶで2時間
- ・二又サオは付いておりません(EA300M-2で別売)
- ・LPバルブ(ホース取付ネジ 12.5 - W20)



- 吹管のみ(火口なし) EB300M-7
- 吹管のみ(火口付) EA300M-1
- グリップ部のみ EB300M-5
- 火口のみ (#50) EA300BG-1、(#70) EA300BG-2
(#100) EA300BG-3、(#140) EA300BG-4
(#200) EA300BG-5 等

重要

高圧ガス関連機器はその取扱いを誤ると火災、爆発などの重大事故につながる危険性がありますので、十分に注意して従事してください。また、作業者は必ず「ガス溶接技能講習終了証」「ガス溶接作業主任者免許」「その他労働大臣が定めるもの」のいずれかを有している者(もしくは有資格者から指導を受けた後、本取扱説明書を読み、理解した者)しか、操作できません。