

EA316A-2 酸素調整器

ゲージプロテクター付(逆火防止器は付いておりません。)

仕様

適用ガス	酸素ガス
一次圧力	14.7MPa(150kgf/cm ²)
調整圧力	0.1 ~ 0.97MPa(1 ~ 9.9kgf/cm ²)
標準流量	30Nm ³ /h(P ₂ 0.8MPaの時)
入口接続	W22山14ナット式
出口接続	M16 × 1.5 5/16(8)ホース口
重量	1530g