


ホットメルトガン EA305HE-10A

本品は電気ヒーターを内蔵したホットメルト接着剤塗布器です。
熱で溶かした接着剤を押し出して使用するため、ノズルや溶けた
接着剤は200℃近くの高温になります。
ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい

- 紙・木・布・プラスチック・金属など様々な素材に使用できる。
- 数秒～数十秒で固まり、接着時間が短い。

<用途>

- 各種材料の接着・仮止め
- ディスプレイ品の仮止め
- 製函、包装



<仕様>

- 定格電圧…AC100V
- 消費電力…19W
- 接着部使用温度…170℃
- 予熱時間…7～8分
- 本体重量…約360g(コード除く)
- コード長…1.78m
- ノズル穴径…φ2.4mm
- 付属品…ホットメルトスティック×2本
本体ヘッド用スタンド×1

適合ホットメルトスティック→EA305HE-1～EA305HE-3

エチレン酢酸ビニル(EVA)系ホットメルトスティック(φ11～12mm)
※スティックの径が同じでも熔融温度や粘度によって使用できない
ホットメルト接着剤がありますのでご注意ください

<使用方法>

- ①ホットメルトスティックを挿入口から、とまるまで挿し込みます
- ②ノズルが下を向くように安定した場所に立てます
- ③電源プラグをコンセント(AC100V)に挿し込みます
- ④手元スイッチをON(ランプ点灯)状態にします
- ⑤ホットメルトスティックが充分溶ける温度になるまで7～8分待ちます
- ⑥接着部分にノズルの先を近づけて、トリガーをゆっくり引き、接着剤を適量塗布します
※接着剤が出にくい場合は、しばらく経ってからトリガーを引いてください
無理にトリガーを引くと故障の原因になります
- ⑦塗布したあと、すぐに圧着して10秒以上保持してください
- ⑧本体を置く時は、必ずノズルが下を向くようにスタンドで立ててください
- ⑨接着作業終了後は電源プラグを抜き、本体が完全に冷えてから収納してください